

parallelkit EAMM-U-50-D32-42A-78-S1

Artikelnummer: 1202312

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	50
Inbouwpositie	willekeurig
overbrengingsratio	1:1
Max. toerental	6.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	12,1 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,01 Nm
Overdraagbaar draaimoment	1 Nm
Productgewicht	630 g
Interface code, actuator	D32B
Interface code, motor in	42A
Materiaal - opmerking	RoHS conform