


# parallelkit EAMM-U-86-D40-87A-102

Artikelnummer: 1215802

★ Kernprogramma

geschikt voor elektrische aandrijvingen.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	86
Inbouwpositie	willekeurig
overbrengingsratio	1:1
Max. toerental	5.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	175 kgmm <sup>2</sup>
Nullastaandrijfmoment	0,25 Nm
Overdraagbaar draaimoment	9,5 Nm
Productgewicht	2.510 g
Interface code, actuator	D40B
Interface code, motor in	87A
Materiaal - opmerking	RoHS conform