

parallelkit EAMM-U-110-S95-100A-207

Artikelnummer: 1220656

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	110
Inbouwpositie	willekeurig
overbrengingsratio	1:1
Max. toerental	5.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	799 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,3 Nm
Overdraagbaar draaimoment	25 Nm
Productgewicht	6.810 g
Interface code, actuator	S95
Interface code, motor in	100A
Materiaal - opmerking	RoHS conform