


# koppeling EAMC-30-35-11-12

Artikelnummer: 123051

FESTO

voor elektromechanische aandrijving met servomotor.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	11 mm
Opnamediameter 2	12 mm
Grootte	30
Nominale lengte	35 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	8.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	9,2 Nm
Productgewicht	45 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform