


aansluitplaat VABS-C8-12XB-QX-B

Artikelnummer: 1236025

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	12 mm
Max. aantal ventielplaatsen	1
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	0,48 ... 0,72 Nm
Max. aandraaimoment wandmontage	1,3 Nm
Productgewicht	15 g
Aansluiting hulpstuurlucht 12/14	klaar voor cartridge
Pneumatische aansluiting 1	klaar voor cartridge
Pneumatische aansluiting 3	klaar voor cartridge
Pneumatische aansluiting 5	klaar voor cartridge
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Versterkt PA