

koppeling EAMC-40-66-15-16

Artikelnummer: 123846

FESTO

voor lineaire as DGE



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|------------------------|
| Opnamediameter 1 | 15 mm |
| Opnamediameter 2 | 16 mm |
| Grootte | 40 |
| Nominale lengte | 66 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. toerental | 6.500 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Omgevingstemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 42,3 kgmm ² |
| Overdraagbaar draaimoment | 21 Nm |
| Productgewicht | 139 g |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |