

koppeling EAMC-40-66-12-15

Artikelnummer: 123850

FESTO

voor lineaire as DGE



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	12 mm
Opnamediameter 2	15 mm
Grootte	40
Nominale lengte	66 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	6.500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	42,3 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	21 Nm
Productgewicht	139 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform