

# aansluitstrip VABM-C8-12E-G14-18-PT-L

Artikelnummer: 1247982

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	12 mm
Max. aantal ventielplaatsen	18
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	0,6 Nm
Max. aandraaimoment wandmontage	5 Nm
Productgewicht	1.251 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering