



parallelgrijper DHPS-35-A

Artikelnummer: 1254052

★ Kernprogramma

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	35
Slag per grijpklaauw	12,5 mm
Max. vervangnauwkeurigheid	$\leq 0,2$ mm
Max. grijpklaauwhoekspeling ax, ay	$< 0,5$ deg
Max. grijpklaauwspeling Sz	$< 0,02$ mm
Rotatiesymmetrie	$\leq 0,2$ mm
Herhaalnauwkeurigheid grijper	$< 0,02$ mm
Aantal grijpklaauwen	2
Aandrijvingstype	pneumatisch
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Grijperfunctie	parallel
Grijpkrachtbeveiliging	zonder
Constructieve opbouw	hefboom gedwongen bewegingsverloop
Geleiding	Glijgeleiding
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Totale grijpkracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) openen	970 N
Totale grijpkracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) sluiten	910 N
Bedrijfsdruk Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Werkdruk	2 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	29 ... 116 psi
Max. werkfrequentie grijper	2 Hz
Min. verbreektijd bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	95 ms
Min. maaktijd bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	123 ms
Max. massa per externe grijpvinger	450 g
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F5
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Grijpkracht per grijpklaauw bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) openen	483 N
Grijpkracht per grijpklaauw bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) sluiten	450 N
Massatraagheidsmoment	12,7 kgcm ²
Max. kracht op grijpklaauw Fz statisch	450 N
Max. moment op grijpklaauw Mx statisch	50 Nm
Max. moment op grijpklaauw My statisch	50 Nm
Max. moment op grijpklaauw Mz statisch	50 Nm
Smeerinterval van de geleidings-elementen	10 Mio SP
Productgewicht	1.285 g
Soort bevestiging	Inwendige schroefdraad en centreerhulzen met doorgangsboring en centreerhuls naar keuze:
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal afdekkap	PA
Materiaal behuizing	Aluminium-legering, hard geanodiseerd
Materiaal grijperklaauwen	hooggelegeerd staal roestvrij