



Magneetventiel MFHE-3-3/8

Artikelnummer: 12908

FESTO

Inschakelventiel voor vertraagde drukopbouw, met handbediening.
Magneetspoel en contactdoos niet meegeleverd



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Soort reset	mechanische veer
Soort sturing	direct
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel
Werkdruk	2 ... 10 bar
normaal nominaal debiet	2.100 l/min
Schakeltijd uit	94 ms
Schakeltijd in	20 ms
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 40 °C
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Pneumatische aansluiting 3	G3/8
Nominale diameter	9 mm