



Pneumatisch ventiel

VLHE-3-3/8

Artikelnummer: 12909

FESTO

onbediend gesloten,
Inschakelventiel voor vertraagde drukopbouw, apart of in combinatie
met verzorgingseenheden uit de S-serie.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Afdichtingsprincipe	zacht
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Handbediening	duwend
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel
Werkdruk	2 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	2.100 l/min
Schakeltijd uit	19,5 ms
Schakeltijd in	8,5 ms
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Inbouwpositie	willekeurig
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Pneumatische aansluiting 3	G3/8
Nominale diameter	9 mm