


Y-insteekkoppeling QSY-10H

Artikelnummer: 130631
★ Standaardprogramma
met insteekhulzen.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Grootte | Standaard |
| Nominale diameter | 5,9 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -0,95 ... 14 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:] Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 80 °C |
| Toelating | Germanischer Lloyd |
| Productgewicht | 23 g |
| Aantal uitgangen | 2 |
| Aantal toevoerleidingen | 1 |
| Pneumatische aansluiting toevoerleiding | Insteekhuls QS-10 |
| Pneumatische aansluiting uitgang | für Schlauch Außen-Ø 10 mm |
| Kleur van de demontagering | blauw |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Informatie materiaal behuizing | PBT |
| Informatie materiaal demontagering | POM |
| Informatie materiaal slangdichting | NBR |
| Informatie materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |