

kunststofslang PUN-CM-10-SW

Artikelnummer: 130817

FESTO

uitwendig gekalibreerd, voor QS-insteekkoppelingen, polyurethaan (bij de productie van levensmiddelen niet toegelaten). Antistatisch.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	10 mm
Debietrelevante buigradius	60 mm
Binnendiameter	7 mm
Min. buigradius	30 mm
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 1 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 145 psi
Oppervlakteweerstand	0,01 ... 10 MOhm
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 ... 60 °C
Productgewicht volgens lengte	0,05158 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 10 mm
Kleur	zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-U(PU)