

y-insteekschroefkoppeling QSY-B-3/8-8-10

Artikelnummer: 132021
Einde productie

FESTO

360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.
Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor
alternatieve producten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Grootte | Standaard |
| Nominale diameter | 4,7 mm |
| Soort dichting op de inschroeftap | coating |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Toelating | Germanischer Lloyd |
| Max. aandraaimoment | 22 Nm |
| Productgewicht | 29,7 g |
| Aantal uitgangen | 2 |
| Aantal toevoerleidingen | 1 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad R3/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 8 mm |
| Kleur van de demontagering | blauw |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Informatie materiaal behuizing | PBT |
| Informatie materiaal demontagering | POM |
| Informatie materiaal slangdichting | NBR |
| Informatie materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |