


# l-insteekschroefkoppeling (lang) QSL-B-1/4-4-20

Artikelnummer: 132155  
Einde productie

FESTO

360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.  
Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor  
alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	2 mm
Soort dichting op de inschroeftap	coating
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	20
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Max. aandraaimoment	12 Nm
Productgewicht	24,5 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad R1/4
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 4 mm
Kleur van de demontagering	blauw
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	PBT
Informatie materiaal demontagering	POM
Informatie materiaal slangdichting	NBR
Informatie materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij