


# cartridge QSPK18-3/8-U

Artikelnummer: 132174

FESTO

met insteekkoppeling, recht.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	6,7 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Design	Rechte vorm
Aantal stuks per verpakking	10
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 145 psi
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Productgewicht	8,2 g
Soort bevestiging	Bevestigingsnaald
Pneumatische aansluiting 1	Cartridge 18 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 3/8"
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	23 ... 140 °F
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal losring	POM
Materiaal slangdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij