


# axiaalkit EAMM-A-D32-40A-S1

Artikelnummer: 1322178

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

| Kenmerk                    | Waarde             |
|----------------------------|--------------------|
| Inbouwpositie              | willekeurig        |
| LABS-conformiteit          | VDMA24364-zone III |
| Lagertemperatuur           | -25 ... 60 °C      |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 %           |
| Beschermingsgraad          | IP65               |
| Omgevingstemperatuur       | -10 ... 60 °C      |
| Overdraagbaar draaimoment  | 1,6 Nm             |
| Productgewicht             | 130 g              |
| Interface code, actuator   | D32A<br>D32B       |
| Interface code, motor in   | 40A                |
| Materiaal - opmerking      | RoHS conform       |