

# Precisiedebietregelaar GRPO-160-PK-4

Artikelnummer: 13230

FESTO

dient voor de exacte instelling van de debiethoeveelheid.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Smoorfunctie
Pneumatische aansluiting 1	PK-4
Pneumatische aansluiting 2	PK-4
Soort bediening	manueel
Instelelement	Draaiknop met schaal
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
normaal nominaal debiet in smoorrichting	75,8 l/min
Werkdruk	0 ... 8 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk van 2 naar 1	0 ... 0,5 bar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting van 0,1->0 MPa (1->0 bar, 14,5->0 psi)	38 l/min
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	129 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [5:4:3] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	-10 ... 50 °C
Productgewicht	48 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR PVC
Materiaal houder	aluminumlegering
Materiaal PK-aansluiting	aluminumlegering Messing
Materiaal schroeven	Staal