


manometer MA-15-145-M5-PSI

Artikelnummer: 132341

FESTO

met aanduiding in psi.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Weergavebereik | 0 ... 145 psi |
| Nominale grootte manometer | 15 |
| Constructieve opbouw | Buisveer-manometer zonder meetmechanisme |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| Bedrijfsmedium | Inerte gassen neutrale vloeistoffen |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0 ... 1 MPa |
| Werkdruk | 0 ... 10 bar |
| Bedrijfsdruk | 0 ... 145 psi |
| Factor wisselbelasting | 0,66 |
| Meetnauwkeurigheid klasse | 5 |
| Beschermingsgraad | IP53 |
| Mediumtemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 60 °C |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Aansluitpositie | Achterkant centrisch |
| Pneumatische aansluiting | M5 |
| Materiaal inschroeftap | Messing |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Materiaal scherm | PC |
| Kleur behuizing | zwart |
| Productgewicht | 10 g |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geen acetylene geen zuurstof |