

# cartridge QSPLLKG20-8

Artikelnummer: 132863

FESTO

met insteekkoppeling, L-vorm lang.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	4,8 mm
Soort dichting op de inschroeftap	O-ring
Inbouwpositie	willekeurig
Design	L-vorm, lang
Aantal stuks per verpakking	10
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 145 psi
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Productgewicht	11 g
Soort bevestiging	Bevestigingsnaald
Pneumatische aansluiting 1	Cartridge 20 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 8 mm
Kleur van de demontagering	blauw
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal losring	POM
Materiaal slangdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij