

kunststofslang PAN-V0-4X0,75-BL

Artikelnummer: 132899

FESTO

vlamvertragend



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Buitendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter voor steekschroefkoppeling | 4 mm |
| Debietrelevante buigradius | 20 mm |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Min. buigradius | 10 mm |
| Eigenschappen slang | Suitable for energy chains |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 0,3 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 3 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 43,5 psi |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -0,095 ... 1,2 MPa |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -0,95 ... 12 bar |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -13,775 ... 174 psi |
| Opmerking overwerkdruk | Minerale olie: max. 0,3 MPa bij max. 90 °C Water: max. 0,3 MPa bij max. 90 °C |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Mineraalolie Water (vloeibaar, ijsvrij) |
| Brandtest materiaal | UL94 V-0 (ommanteling) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -30 ... 90 °C |
| Productgewicht volgens lengte | 0,0335 kg/m |
| Pneumatische aansluiting | voor steekaansluiting buitendiameter 4 mm |
| Kleur | blauw |
| Shore-hardheid | A 72 +/-4 D 57 +/-3 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal slang | Polyamide 12 PVC-P |