


# insteekschroefkoppeling NPQP-D-R14-Q4-FD-P10

Artikelnummer: 133042

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	2,1 mm
Design	Rechte vorm
Aantal stuks per verpakking	10
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	3,5 g
Soort bevestiging	Buitenzeskant SW14
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad R1/4
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 4 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PP
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij