


# t-insteekschroefkoppeling NPQP-T-R38-Q10-FD-P10

Artikelnummer: 133078

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde                                   |
|---|--|
| Grootte                                 | Standaard                                |
| Nominale diameter                       | 5,8 mm                                   |
| Design                                  | T-vorm                                   |
| Aantal stuks per verpakking             | 10                                       |
| Constructieve opbouw                    | Duw-trekprincipe (push/pull)             |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk        | -0,95 ... 10 bar                         |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk                |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 4 - bijzonder sterke corrosieweerstand   |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-zone III                       |
| Geschikt voor levensmiddelen            | zie uitgebreide materiaalinformatie      |
| Omgevingstemperatuur                    | -20 ... 60 °C                            |
| Productgewicht                          | 19 g                                     |
| Soort bevestiging                       | Buitenzeskant SW17                       |
| Pneumatische aansluiting 1              | Uitwendige schroefdraad R3/8             |
| Pneumatische aansluiting 2              | voor slang buitendiameter 10 mm          |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform                             |
| Materiaal behuizing                     | PP                                       |
| Materiaal slangklemsegment              | hooggelegeerd staal roestvrij            |