

t-insteekkoppeling NPQP-T-Q10-Q8-FD-P10

Artikelnummer: 133117

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	5 mm
Design	T-vorm
Aantal stuks per verpakking	10
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	19,5 g
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buitendiameter 10 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 8 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PP
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij