


remweerstand CACR-KL2-33-W2400

Artikelnummer: 1336619

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	600
Inbouwpositie	vrije convectie loodrecht
Impulsenergie remweerstand bij 380 V	21.600 Ws
Impulsenergie remweerstand bij 780 V	21.600 Ws
Prestatie bij 35% ED en 20 °C	3.600 W
Nominaal vermogen remweerstand	1.440 W
Nominaal vermogen remweerstand bij 380 V	1.440 W
Nominaal vermogen remweerstand bij 780 V	1.440 W
Weerstandswaarde	33 Ohm
Toelating	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	8.000 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring met toebehoren naar keuze:
Materiaal - opmerking	RoHS conform