

# klemhuls

## EAMH-60-9-C18.1-P

Artikelnummer: 1354098

FESTO



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	60
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	6.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	1,5 kgmm <sup>2</sup>
Productgewicht	39 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform