


# gaffelkop CRSG-M10X1,25

Artikelnummer: 13569

FESTO

corrosiebestendig, volgens DIN 8140.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M10x1,25
Inbouwpositie	willekeurig
Gebaseerd op norm	DIN 71752 ISO 8140
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F5a
Omgevingstemperatuur	-40 ... 150 °C
Productgewicht	101,8 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bout	hooggelegeerd staal
Materiaal gaffel	hooggelegeerd staal
Materiaal moer	hooggelegeerd staal
Materiaal veiligheidslot	hooggelegeerd staal