



# PE-omvormer PE-PK-3X2-2N

Artikelnummer: 13691

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toelating	CCC
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Meetgrootte	Relatieve druk
Meetmethode	Pneumatisch-elektrische drukomvormer
Werkdruk	0 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Schakeluitgang	met contact
Schakelfunctie	Drempelwaarde met vaste hysteres
Schakelementfunctie	Wisselaar
Inschakelpunt maximaal	2 bar
Uitschakelpunt minimaal	0,5 bar
Max. schakelfrequentie	1 Hz
Minimale belastingsstroom	100 mA
Bedrijfsspanningsbereik AC	12 ... 250 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	12 ... 250 V
Elektrische aansluiting	Schroefklem
Soort bevestiging	naar keuze: op montageframe 2n met doorgangsboring
Inbouwpositie	willekeurig
Pneumatische aansluiting	PK-3
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium PA Staal
Informatie materiaal schakelcontact	zilver
Informatie materiaal elektrische aansluiting	Messing
Informatie materiaal membraan	TPE-U(PU)
Beschermingsgraad	IP00, IP20 met beschermkap