



# vacuümzuiger VASB-15-1/8-SI-B

Artikelnummer: 1377689

★ Kernprogramma

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Zuignap hoogtecompensator	5,6 mm
Nominale diameter	3 mm
Zuignapdiameter	15 mm
Zuignapvolume	0,83 cm <sup>3</sup>
Aansluitpositie	boven
Inbouwpositie	willekeurig
Zuignapvorm	rond, vouwbalg 1,5-voudig
Bedrijfsdruk Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-0,07 MPa
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	-10,15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-40 ... 200 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	8,5 N
Productgewicht	4 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	G1/8
Kleur	transparant
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal inschroeftap	aluminumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	VMQ (silicone)