



drukhefboomventiel

TH/O-3-PK-3

Artikelnummer: 13794

FESTO

met opsteeknippels voor slang 3 mm inw. Naargelang de aansluiting, functie onbediend open of gesloten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	3/2 open/gesloten monostabiel
normaal nominaal debiet	80 l/min
Werkdruk	0 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Zuigerzitting
Nominale diameter	2,5 mm
Soort sturing	direct
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedieningskracht bij basispositie gesloten	8 N
Bedieningskracht bij basispositie open	6 N
Productgewicht	18 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Pneumatische aansluiting 3	PK-3
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Kunststof