


Proportioneel mediaventiel VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4N-4

Artikelnummer: 1387297

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Pinchventiel pneumatisch bediend
Soort bediening	pneumatisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	G1/2
Nominale breedte DN	15
Ventiel functie	2/2 open monostabiel
Stroomrichting	omkeerbaar
Werkdruk	0 ... 4 bar
Nominale druk armatuur	10
Differentiaaldruk	2,5 bar
Barstdruk	16 bar
Overbelastingsdruk	7,8 bar
Soort reset	Teruggaande elasticiteit
Soort sturing	extern gestuurd
Aansluiting hulpstuurlicht 12	G1/8
Stuurdruk	1 ... 6,5 bar
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Medium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Max. viscositeit	4.000 mm ² /s
Mediumtemperatuur	-5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
normaal nominaal debiet	12.800 l/min
Schakeltijd in	250 ms
Schakeltijd uit	250 ms
b-waarde	0,85
C-waarde	33,44 l/sbar
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer behuizing	1.4435
Informatie materiaal behuizingsdeksel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer behuizingsdeksel	1.4435
Informatie materiaal dichtingen	FPM
Materiaalinformatie afsluitelement	NBR
Productgewicht	440 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4