

vacuümzuiger VASB-30-1/8-PUR-B

Artikelnummer: 1395690

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Zuignap hoogtecompensator	13,9 mm
Nominale diameter	3 mm
Zuignapdiameter	30 mm
Zuignapvolume	6,18 cm ³
Effectieve zuigdiameter	24,8 mm
Aansluitpositie	boven
Inbouwpositie	willekeurig
Zuignapvorm	rond, vouwbalg 1,5-voudig
Bedrijfsdruk Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-0,07 MPa
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	-10,15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	34 N
Productgewicht	14 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	G1/8
Kleur	blauw
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	PUR