

# vacuümzuiger VASB-75-1/4-PUR-B

Artikelnummer: 1396064

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Zuignap hoogtcompensator	15,5 mm
Nominale diameter	4 mm
Zuignapdiameter	75 mm
Zuignapvolume	65,5 cm <sup>3</sup>
Effectieve zuigdiameter	67,4 mm
Aansluitpositie	boven
Inbouwpositie	willekeurig
Zuignapvorm	rond, vouwbalg 1,5-voudig
Bedrijfsdruk Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-0,07 MPa
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	-10,15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:::]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	250 N
Productgewicht	90 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	G1/4
Kleur	blauw
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Gespuitsgiet zink
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	PUR