

vacuümzuiger VAS-8-M5-PUR-B

Artikelnummer: 1396086

FESTO

Afdichtingsring wordt meegeleverd.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Zuignap hoogtecompensator	0,9 mm
Nominale diameter	2 mm
Zuignapdiameter	8 mm
Zuignapvolume	0,095 cm ³
Effectieve zuigdiameter	7,1 mm
Aansluitpositie	boven
Inbouwpositie	willekeurig
Zuignapvorm	rond vlak
Bedrijfsdruk Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-0,07 MPa
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	-10,15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	2,8 N
Productgewicht	4 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M5
Kleur	blauw
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	PUR