


eindplatenmodule NEV-3DA/DB-NPT

Artikelnummer: 13997

FESTO

voor de batterijmontage van standaard verbindingsplaten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	190 mm
Werkdruk	0 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging aansluitplaat	met doorgangsboring
Bevestigingstype ventiel	inschroefbaar
Pneumatische aansluiting 1	NPT1-11 1/2
Pneumatische aansluiting 3	NPT1-11 1/2
Pneumatische aansluiting 5	NPT1-11 1/2