



# Tandemcilinder DNUT-100- -PPV-A

Artikelnummer: 14197

FESTO

met regelbare eindslagbuffering aan beide kanten.  
Beschikbaar tot 2008



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 300 mm
Zuigerdiameter	100 mm
Gebaseerd op norm	ISO 6431
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Werkdruk	0,5 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Dempingslengte	30 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	8.442 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	8.992 N
Soort bevestiging	met accessoires
Pneumatische aansluiting	G1/2
Materiaal - informatie deksel	gespuitgiet aluminium
Materiaal - informatie dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal