



Pneumatisch ventiel

VLHE-3-1/4-B

Artikelnummer: 14330

FESTO

onbediend gesloten,
Inschakelventiel voor vertraagde drukopbouw, apart of in combinatie
met verzorgingseenheden uit de S-serie.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Afdichtingsprincipe	zacht
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Handbediening	duwend
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel
Werkdruk	2 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	1.200 l/min
Schakeltijd uit	23 ms
Schakeltijd in	8 ms
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Inbouwpositie	willekeurig
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Nominale diameter	8 mm