

# koppeling EAMC-20-30-6-10

Artikelnummer: 1451964

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	6 mm
Opnamediameter 2	10 mm
Grootte	20
Nominale lengte	30 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	9.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	1,06 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	2,3 Nm
Productgewicht	20 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform