

# klemhuls

## EAMH-86-14-C27.3-P

Artikelnummer: 1459337

FESTO



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	86
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	8,74 kgmm <sup>2</sup>
Productgewicht	103 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform