



# Oliercilinder YDR-20-25

Artikelnummer: 14901

FESTO

cilindrisch.

Als de zuigerstang korte tijd is ingetrokken (<30s), dan bedraagt de terugsteltijd 0,4 seconden. Is de zuigerstang langere tijd ingetrokken (<6h), dan kan de terugsteltijd oplopen tot 1 seconde.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	20
Slag	25 mm
Demping	instelbaar harde karakteristiek
Terugsteltijd kort	0,4 s
Terugsteltijd lang	1 s
Omgevingstemperatuur	0 ... 80 °C
Max. energieopname per slag	62,5 J
Max. energieopname per uur	54.000 J
Max. restenergie	0,32 J
Productgewicht	460 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	Staal verzinkt