



Normcilinder DNU-50- -PPV-A-S26

Artikelnummer: 14927

FESTO

volgens ISO 15552, met profielcilinderbuis, voor contactloze detectie,
met instelbare eindbuffering aan beide zijden.

Beschikbaar tot 2008



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 2.000 mm
Zuigerdiameter	50 mm
Zuigerstangschroefdraad	M16x1,5
Gebaseerd op norm	ISO 6431
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	S2: doorlopende zuigerstang S6: warmtebestendige dichtingen max. 150 °C
Werkdruk	0,5 ... 12 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-10 ... 150 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Dempingslengte	23 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	924 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	924 N
Soort bevestiging	met accessoires
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - informatie deksel	Aluminium
Materiaal - informatie dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering geanodiseerd