


# gaffelkop SG-M27X2-B

Artikelnummer: 14987

FESTO

met zeskantmoer, voor zwaaibare cilinderbevestiging (aan de zijde van de zuigerstang), volgens ISO 8140.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M27x2
Volgens norm	ISO 8140
Getapte aansluiting	Inwendige schroefdraad M27x2
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F1
Omgevingstemperatuur	-40 ... 150 °C
Productgewicht	2.135 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bout	Staal verzinkt
Materiaal gaffel	Staal verzinkt
Materiaal moer	Staal verzinkt