


totaalteller PZA-A-B

Artikelnummer: 14992

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	mechanische teller (afloop) met pneumatische aandrijving
Soort reset	Drukknop of pneumatisch signaal
Display	met 6 posities
Vervaldruk aandrijving	0,2 ± 0,1 bar
Vervaldruk terugstelling	0,15 ± 0,1 bar
Aanspreekdruk aandrijving	0,6 ± 0,2 bar
Aanspreekdruk terugstelling	0,6 ± 0,2 bar
Werkdruk	2 ... 8 bar
Minimale terugschakeldruk	2 bar
Minimale impulsduur aandrijving	10 ms
Minimale impulsduur terugbrenging	180 ms
Minimale pauzeduur aandrijving	15 ms
Minimale pauzeduur terugbrenging	50 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	155 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal behuizing	ABS