

naderingsschakelaar SMEO-4U-K-LED 230



Artikelnummer: 150011

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met reedcontact en lichtdiode, zonder bevestiging.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	rond
Volgens norm	DIN EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaatuur volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Meetprincipe	magnetisch Reed
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0,2 mm
Schakeluitgang	met contact bipolair zonder functie van de LED
Schakelelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Inschakeltijd	≤ 2 ms
Uitschakeltijd	0,05 ms
Max. schakelfrequentie	500 Hz
Max. uitgangsstroom AC	250 mA
Max. uitgangsstroom DC	120 mA
Max. schakelvermogen AC	10 VA
Max. schakelvermogen DC	10 W
Spanningsdaling	≤ 4,5 V
Bestand tegen kortsluiting	nee
Bestand tegen overbelasting	niet beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik AC	12 ... 250 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	12 ... 250 V
Polariteitsbescherming	nee
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	2
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Kabellengte	2,5 m
Materiaal kabelmantel	PVC
Soort bevestiging	met toebehoren
Aandraaimoment	0,8 Nm
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	70 g
Materiaal behuizing	PET TPE-O
Schakelstatusweergave	LED geel
Beschermingsgraad	IP67
Stootspanningsweerstand	4 kV
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Vervuilingsgraad	3