

Zwaai aandrijving DRQ-63- -90-PPVJ-A

Artikelnummer: 150186
Einde productie

FESTO

voor positiedetectie (magneet), met instelbare eindpositiedemping en spelingcompenserende tandwieloverbrenging.

Variant met vrij te kiezen zwaaihoek van 0 tot 89°

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Grootte | 63 |
| Dempingshoek | 65 deg |
| Instelbereik zwaaihoek aan beide zijden | -10 /+11 deg |
| Zwaaihoek | 90 deg |
| Demping | Pneumatische demping, justeerbaar |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Constructieve opbouw | Tandheugel/rondsel |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Werkdruk | 2,5 ... 10 bar |
| Max. zwaai frequentie bij 6 bar | 1,5 Hz |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Theoretisch draaimoment bij 6 bar | 37 Nm |
| Toelaatbaar massa traagheidsmoment | 0,04 kgm ² |
| Productgewicht | 9.800 g |
| Soort bevestiging | met inwendige schroefdraad |
| Pneumatische aansluiting | G3/8 |
| Informatie materiaal aandrijfjas | Inzetstaal |
| Informatie materiaal dichtingen | TPE-U(PU) |