

Zwaai aandrijving DRQ-63- -360-PPVJ-A

Artikelnummer: 150188
Einde productie

FESTO

voor positiedetectie (magneet), met instelbare eindpositiedemping en spelingscompenserende tandwieloverbrenging.

Variant met vrij te kiezen zwaaihoek van 271 tot 359°

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	63
Dempingshoek	65 deg
Instelbereik zwaaihoek aan beide zijden	-10 /+11 deg
Zwaaihoek	360 deg
Demping	Pneumatische demping, justeerbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Tandheugel/rondsel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	2,5 ... 10 bar
Max. zwaai frequentie bij 6 bar	0,6 Hz
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	37 Nm
Toelaatbaar massa traagheidsmoment	0,04 kgm ²
Productgewicht	12.600 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G3/8
Informatie materiaal aandrijfjas	Inzetstaal
Informatie materiaal dichtingen	TPE-U(PU)