


# timer PZVT-300-SEC

Artikelnummer: 150239

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	mechanische teller (afloop) met pneumatische aandrijving
Uitschakeldruk	$\leq 0,1$ bar
Werkdruk	2 ... 6 bar
Inschakeldruk	$\geq 1,6$ bar
normaal nominaal debiet	50 l/min
Instelbare vertragingstijd	20 ... 300 s
Instelnauwkeurigheid	$\pm 6$ s
Pauzeduur voor terugbrenging	$\geq 200$ ms
Herhaalnauwkeurigheid tijdstelling	$\pm 3$ s
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP54 met beschermkap en set voor paneelinbouw volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	45 g
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
Pneumatische aansluiting	Inwendige schroefdraad M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	ABS