

Zwaai aandrijving DRQ-40- -360-PPV-A

Artikelnummer: 150244
Einde productie

FESTO

voor positiedetectie (magneet), met instelbare eindpositiedemping en spelingscompenserende tandwieloverbrenging.

Variant met vrij te kiezen zwaaihoek van 271 tot 359°

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Dempingshoek	96 deg
Zwaaihoek	360 deg
Tolerantie van de eindposities	8 deg
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Tandheugel/rondsel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	2,5 ... 10 bar
Max. zwaai frequentie bij 6 bar	1,2 Hz
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	9 Nm
Toelaatbaar massa traagheidsmoment	0,005 kgm ²
Productgewicht	3.470 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/4
Informatie materiaal aandrijfjas	Inzetstaal
Informatie materiaal dichtingen	TPE-U(PU)