


programmeerkabel KDI-SB202-BU9

Artikelnummer: 150268

FESTO

Seriële standaarddiagnosekabel van een ventieleiland naar de Checkbox.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toegelaten kabeldiameter	4,5 ... 6,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 300 V
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-10 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Productgewicht	181 g
Elektrische aansluiting 1	Rechte stekker, M12, 4-polig
Elektrische aansluiting 2	Rechte stekker, Sub-D, 9-polig
Kabelmontage	4x0,14
Kabellengte	5 m
Soort bevestiging	Clip met wartelmoer
Informatie materiaal wartelmoer	Messing vernikkeld
Informatie materiaal behuizing	PBT
Informatie materiaal kabelmantel	PUR
Informatie materiaal insteekcontact	Koperlegering vergulde