


# zwenkaandrijving DRRD-40-180-FH-PA

Artikelnummer: 1503269

★ Kernprogramma

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Dempingshoek	23 deg
Instelbereik zwaaihoek aan beide zijden	+10 / -100 deg
Zwaaihoek	180 deg
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Tandheugel/rondsel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Bedrijfsdruk Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Werkdruk	3 ... 8 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	24,1 Nm
Toelaatbaar massastraagheidsmoment	0,67 kgm <sup>2</sup>
Productgewicht	6.070 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring met inwendige schroefdraad naar keuze:
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aandrijfjas	Affineerstaal
Materiaal deksel	Aluminium geanodiseerd
Materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	aluminiumlegering glad geanodiseerd